



LFR2002009010T2

LFR, goot op rol 20x20 mm, lengte 20 m, helderwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	20 mm
Lengte	20000 mm
Binnendoorsnede	342 - 342 mm <sup>2</sup>

##### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	2
--	---

##### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

##### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee

#### Afbeeldingen | tekeningen

