



FZ032R

Porte, univers, pour FR32* armoires, IP55, 500 x 550 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	25 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Avec charnières
-----------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----