



FZ032N

Porte, univers, droite, pleine, RAL9010, pour coffret IP44,1400x550mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1369 mm |
| Largeur    | 519 mm  |
| Profondeur | 12 mm   |

Plastron, porte

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Porte transparente            | No                |
| Nombre de portes de l'armoire | 1                 |
| Type de porte                 | Porte partielle   |
| Type de poignée               | Loquet rabattable |
| Nombre de serrures            | 1                 |

Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Code RAL   | 9010          |
| Couleur    | Blanc pur     |
| Matière    | Acier         |
| Traitement | Thermolaquage |

Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

Sécurité

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Indice de protection IP | IP44            |
| Type de verrouillage    | Serrure à barre |

Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de rangées         | 9 |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

