



HTG911H

Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom	2500 mA
Intensiteitsuitgang 1	2,50 A

Funcities

Uitgangsspanning aangepast	Nee
----------------------------	-----

Vermogen

Energieverbruik standby	0,3 W
-------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	47 - 63 Hz
------------	------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Uitgangsspanning	23,28 - 24,72 V
------------------	-----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 70 °C
---------------------	-------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	93 mm
Breedte	71 mm
Diepte	63 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja