



HTG911H

Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de saída	2500 mA
Saída de intensidade 1	2,50 A

Funções

Tensão de saída ajustada	Não
--------------------------	-----

Frequência

Frequência	47 - 63 Hz
------------	------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,3 W
-------------------------------	-------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Tensão

Tensão de saída	23,28 - 24,72 V
-----------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 70 °C
------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Dimensões

Altura	93 mm
Largura	71 mm
Profundidade	63 mm

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim