



HTG911H

Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Výstupní proud	2500 mA
Intenzita výstupu 1	2,50 A

Funkce

Upravené výstupní napětí	Ne
--------------------------	----

Frekvence

Frekvence	47 - 63 Hz
-----------	------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,3 W
---	-------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Šroubová svorka
------------------------	-----------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Napětí

Výstupní napětí	23,28 - 24,72 V
-----------------	-----------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 70 °C
------------------	-------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Rozměry

Výška	93 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	63 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano