



ESL263

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 12V AC 63A 2NO

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	2NO
--------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

#### Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4000 V
--	--------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	440 V
-------------------------------	-------

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Τάση εντολής AC	12 - 12 V
-----------------	-----------

Τάση εντολής DC	0 - 0 V
-----------------	---------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Χρήση

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

#### Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
-------------------------------	--------

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000
--	-------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	14,50 W
---	---------

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5,20 VA
--	---------

#### Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
------	-------

Πλάτος	54 mm
--------	-------

Βάθος	60 mm
-------	-------

#### Σύνδεση

Αριθμός επαφών	2
----------------	---

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	2
-------------------	---

Αριθμός επαφών NC	0
-------------------	---

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι
-------------------------------------	-----

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------------

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----