



HI462

## Omschakelaar 4P - 1250A

### Technische karakteristieken

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	12000 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
Nominale piekstroombestendigheid $I_{cw}$ IEC60947	64 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{cc}$ met gI-gG-zekeringen	100 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
----------------------------------	----------

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	330 mm
Breedte	466 mm
Diepte	375 mm

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	373,20 W
----------------------------------	----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	4x 185 mm <sup>2</sup>
---------------------------	------------------------