



HI462

**Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 1250A**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Nazivni izolacijski napon $U_i$            | 1000 V  |
| Nazivni impulsni podnosivi napon $U_{imp}$ | 12000 V |

**Električna struja**

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Nazivna struja                                                     | 1250 A |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja $I_{cw}$ IEC 60947           | 64 kA  |
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja $I_{cc}$ sa gl-gG osiguračima | 100 kA |

**Snaga**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 | 822000 W |
|--------------------------------------|----------|

**Arhitektura**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Broj polova             | 4                  |
| Kontrolni/radni element | Duga okretna tipka |
| Tip pola                | 4P                 |

**Dimenzije**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 330 mm |
| Širina | 466 mm |
| Dubina | 375 mm |

**Kontrole i indikatori**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Integrisan motorni pogon | Ne |
|--------------------------|----|

**Poklopac, vrata**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Mogućnost međusobnog zaključavanja | Da |
|------------------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP00 |
|-------------------------------|------|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

**Snaga**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 373,20 W |
|-----------------------------|----------|

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -20 - 70 °C |
|-------------------|-------------|

**Veza**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Presjek krutog provodnika | 4x 185 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|------------------------|