



127902

Impulsdrukknop voor drukknop/lichtsignaalelement E10, transp.

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	9001
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	32 mm
Breedte	30 mm
Diepte	33 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja