



HI460

Commutateur 4 pôles 800A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	12000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible courte durée I_{cw} IEC60947	64 kA
Courant court-circuit I_{cc} avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W
-----------------------------------	----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	321 mm
Largeur	466 mm
Profondeur	375 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	166,80 W
-----------------------------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4x 185 mm ²
---	------------------------