



HI460

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X800A**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	1000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	12000 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	800 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής $I_{cw}$ IEC 60947	64 kA
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη $I_{cc}$ με ασφάλειες gI-gG	50 kA

**Ισχύς**

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	526000 W
--	----------

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μακρά περιστροφική λαβή
Πόλοι	4P

**Διαστάσεις**

Ύψος	321 mm
Πλάτος	466 mm
Βάθος	375 mm

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	Όχι
------------------------------	-----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
---------------------------	------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	166,80 W
---	----------

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού	4x 185 mm <sup>2</sup>
-------------------------	------------------------