



FZ035R

**univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR35x**

**Właściwości techniczne**

**Kompatybilność**

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

**Wymiary**

Wysokość	450 mm
Szerokość	1250 mm
Głębokość	25 mm

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	2
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

**Materiały**

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

**Architektura**

Położenie drzwi szafki	Lewy Prawy
------------------------	---------------

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Typ blokowania	Bez zamka

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	5
--------------------------	---

**Łączność**

Rodzaj montażu	Z zawiasem
----------------	------------

**Pojemność**

Liczba modułów	0
----------------	---

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----