



FZ034R

Porte, univers, pour FR34\* armoires, IP55, 500x1050 mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

#### Dimensions

Hauteur 450 mm  
Largeur 1000 mm  
Profondeur 25 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non  
Nombre de portes 2  
Type de porte Butée de porte  
Type de poignée Poignée escamotable  
Nombre de serrure de la porte 1

#### Matière

Code RAL 7035  
Couleur Gris clair  
Matière Acier  
Traitement de surface Thermolaquage

#### Architecture

Position de la porte Gauche  
Droite

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55  
Type de verrouillage Sans serrure

#### Équipement

Nombre de travée de large 4

#### Connectivité

Type de montage Avec charnières

#### Capacité

Nombre de modules 0

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui