



BRS652101DVERZ

BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	80 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	12210 - 12210 mm ²
-----------------	-------------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	23
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

