



VF312PEH

Caja emp. golf VF, tabique hueco, 3 filas, 36M, puerta op. blanca, regleta y chasis

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 400 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Equipo**

Número de perfiles DIN 3

Número de filas 3

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

**Capacidad**

Número de módulos 36

**Funciones**

Con entradas de conductos Sí

**Dimensiones**

Altura 543 mm

Anchura 352 mm

Profundidad 97,50 mm

Altura de la instalación 507 mm

Anchura de instalación 318 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 72 mm

Número de unidades en ancho 12

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente No

**Materiales**

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Equipo**

Tiene placa de montaje No

**Seguridad**

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP40

---

**Seguridad**

---

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C

---

**Sostenibilidad**

---

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

---