




HI464

Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 1600A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	12000 V

Električna struja

Nazivna struja	1600 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I_{cw} IEC 60947	78 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I_{cc} sa gl-gG osiguračima	100 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	1053000 W
--------------------------------------	-----------

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Tip pola	4P

Dimenzije

Visina	288 mm
Širina	598 mm
Dubina	375 mm

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	488 W
-----------------------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	6x 185 mm ²
---------------------------	------------------------