



50463522



Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Архітектура

Елемент керування/функціонування Клавiшний перемикач

Матеріали

Colour Полярна білизна
Обробка поверхні Матовий
Матеріал Термопластик
Обробка Необроблений
Прозорий Ні

Розміри

Висота 71 mm
Ширина 71 mm
Глибина 43 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1
Тип кнопки Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55
Ударостійкість IK IK05

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

Тексти

Відбиток Без надруку
Режим встановлення Для гвинтового кріплення
Освітлення Із синім світлодіодним блоком 230 В
Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип з'єднання 3 N-терміналом
Зі вставними клемами