




HI451

Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 125A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	8000 V

Električna struja

Nazivna struja	125 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I_{cw} IEC 60947	12 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I_{cc} sa gl-gG osiguračima	100 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	82000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Tip pola	4P

Dimenzije

Visina	135 mm
Širina	251 mm
Dubina	218 mm

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	8,5
-------------	-----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N	7,60 W
--------------------------------	--------

Veza

Presjek krutog provodnika	35 - 50 mm ²
---------------------------	-------------------------