




HI451

Otočný přepínač 4P In=125 A

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	12 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	82000 W
--	---------

Architektura

Počet pólů	4
Řídicí/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ pólu	4P

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	9 - 9,9 Nm
----------------------------	------------

Rozměry

Výška	135 mm
Šířka	251 mm
Hloubka	218 mm

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	8,5
--------------	-----

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	7,60 W
--	--------

Připojení

Průřez plného vodiče	35 - 50 mm²
----------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----