




14641404



Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Moduluttag
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	30 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Märkningsfältet kan fästas i matchande mellanring
Uttagsmoduler	Med 30° snedställt uttag

Lämplig för

Hager Q.x / Hager S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja