




918252524

Distancer, okrugli, NŽ, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Nehrđajući čelik Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	10 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za smanjenje dubine ugradnje uređaja i NŽ montažu prekidača i tastera
-------------------	---

Pogodno za

integro	
integro flow	

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da