




918252524

Distanční podložka, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Nerezová ocel Termoplast
Povrch	Neošetřený Lakované

Rozměry

Výška	59,50 mm
Šířka	59,50 mm
Hloubka	10 mm

Vybavení

S přívodem vedení	Ano
-------------------	-----

Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha	Horizontální Vertikální
-----------------------------	----------------------------

Příslušenství

S krytem rámu	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro omezení vestavné hloubky zařízení a montáž spínačů a tlačítek na omítku
----------------	---

Vhodné pro

integro	
integro flow	

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano