



FZ027N

Porte, univers, droite, pleine, RAL9010, pour coffret IP44, 1250x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1219 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre rangées	8

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

