



FZ025R

**Porte, univers, pour FR25\* armoires, IP55, 1850 x 1300 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	1800 mm
Largeur	1250 mm
Profondeur	25 mm

**Plastron, porte**

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	2
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

**Matières**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Aacier
Traitement	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

**Equipement**

Nombre de travée de large	5
---------------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Avec charnière
-----------------	----------------

**Capacité**

Nombre de modules	0
-------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	No
-----------------------------	----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----