



FZ025R

Reserve deur voor FR25* verdeler, IP55, 1850 x 1300 mm

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype	Opbouw
------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	1800 mm
Breedte	1250 mm
Diepte	25 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	2
Type kastdeur	Deuraanslag
Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links Rechts
------------------	-----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Type slot	Zonder slot

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	5
-----------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Met scharnier
---------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----