



HI456

Otočný přepínač 4P In=400 A

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	12000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	15 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	50 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	263000 W
--	----------

Architektura

Počet pólů	4
Řídící/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ pólu	4P

Rozměry

Výška	170 mm
Šířka	312 mm
Hloubka	218 mm

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	60,40 W
--	---------

Připojení

Průřez plného vodiče	185 - 240 mm²
----------------------	---------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano