



HI454

## Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$      | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ | 12000 V |

#### Elektrische Stroom

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                                        | 250 A |
| Nominale piekstroombestendigheid $I_{cw}$ IEC60947                     | 15 kA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{cc}$ met gl-gG-zekeringen | 50 kA |

#### Vermogen

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 164000 W |
|----------------------------------|----------|

#### Architectuur

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Aantal polen      | 4                |
| Bedieningselement | Lange draaigreep |
| Pooltype          | 4P               |

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 160 mm |
| Breedte | 312 mm |
| Diepte  | 218 mm |

#### Bediening en signalisatie

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Motorbediening geïntegreerd | Nee |
|-----------------------------|-----|

#### Deksel, deur

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP00 |
|----------------------|------|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 10 |
|----------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 23,60 W |
|----------------------------------|---------|

#### Aansluiting

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 95 - 150 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |