



HI454

Reservkraftsomkopplare 250A 4P

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsstyddspänning U_{imp}	12000 V

Elektrisk ström

Märkström	250 A
Märkkorttidsström I_{cw} IEC 60947	15 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	164000 W
--	----------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt vridhandtag
Antal poler	4P

Dimensioner

Höjd	160 mm
Bredd	312 mm
Djup	218 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	10
---------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	23,60 W
--	---------

Anslutning

Area solid ledare	95 - 150 mm ²
-------------------	--------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja