



16201404

**Wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

**Materiaal**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kleur                   | Aluminium             |
| RAL-code                | 9006                  |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                   |
| Materiaal               | Thermoplast           |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld<br>Gelakt |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 54,90 mm |
| Breedte | 55,70 mm |
| Diepte  | 22 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Teksten**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Opdruk                       | Zonder opdruk                                                                        |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                                                                      |
| Drukknop                     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en<br>groepsimpulsdrukker 1-voudig |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipimpulsdrukker<br>Voor wissel-/kruisschakelaar                                |

**Geschikt voor**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |