




HI452

Otočný přepínač 4P In=160 A

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	12 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	105000 W
--	----------

Architektura

Počet pólů	4
Řídicí/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ pólu	4P

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	9 - 9,9 Nm
----------------------------	------------

Rozměry

Výška	135 mm
Šířka	251 mm
Hloubka	218 mm

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	8,5
--------------	-----

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	12,80 W
--	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	35 - 95 mm²
----------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano