



47703522



### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

#### Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 147 mm

Ширина 76 mm

Глибина 65 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

#### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

#### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Гачкове кріплення

#### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

#### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

#### Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

#### Емність

Кількість модулів 2

#### Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

#### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

---

Накладка	Повний корпус
----------	---------------

---

Проводка	Вставки наскрізні
----------	-------------------

---

Захист	Без посиленого захисту контакту
--------	---------------------------------

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

---

Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки 3 двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
-------	--

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---