



936712510



## Berker - Integro - botão simples 1NA, preto

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Poder de corte                  | 10 A |
| Corrente de contacto momentânea | 10 A |

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
| Número de polos          | 1             |

#### Materiais

|              |                |
|--------------|----------------|
| Cor          | Preto          |
| Acabamento   | Brilhante      |
| Material     | Termoplástico  |
| Tratamento   | Sem tratamento |
| Transparente | Não            |

#### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 55,50 mm |
| Largura                                          | 55,50 mm |
| Profundidade                                     | 25 mm    |
| Profundidade da montagem                         | 10 mm    |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 13 mm    |

#### Controlos e indicadores

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Número de teclas (gang)           | 1                    |
| Tipo de botão de pressão          | Botão de pressimples |
| Com contacto de sinal de feedback | Não                  |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP44 |
|-----------------------|------|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Texto

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Impressão       | Sem gravação              |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |

#### Adequado para

|         |  |
|---------|--|
| integro |  |
|---------|--|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |