




3315397004



Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	USB
Počet přípojek	2

Frekvence

Frekvence zvuku	20 - 20 Hz
-----------------	------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota Nerezová ocel
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	36,40 mm
Vestavěná hloubka	24,90 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

Vhodné pro

K.x	
-----	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano