



L2222

**Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogène 20mm L=500mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 0 mm    |
| Largeur              | 0 mm    |
| Longueur             | 500 mm  |
| Largeur de la fente  | 8 mm    |
| Largeur de languette | 4,50 mm |

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Non |
|-------------------------|-----|

**Matière**

|          |                |
|----------|----------------|
| Matériau | Polyamide (PA) |
|----------|----------------|

**Fonctions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

**Normes**

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

**Matière**

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

**Architecture**

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Oui |
|----------|-----|

**Configuration**

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

**Connectivité**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | Autocollant |
|-----------------|-------------|

**Durabilité**

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Photos | dessins**

