



FZ012N

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x1050mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 769 mm |
| Largeur    | 498 mm |
| Profondeur | 12 mm  |

Cache, porte

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non             |
| Nombre de portes               | 1               |
| Type de porte                  | Porte partielle |
| Nombre de serrure de la porte  | 0               |

Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL              | 9010          |
| Couleur               | Blanc pur     |
| Matière               | Acier         |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Gauche |
|----------------------|--------|

Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP54         |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre rangées            | 5 |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

