



FZ011R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR11x

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

Wymiary

Wysokość	1650 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	25 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki Prawy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Typ blokowania	Bez zamka

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie 1

Łączność

Rodzaj montażu Z zawiasem

Pojemność

Liczba modułów 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak