



16288982

**S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, creme**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla simples

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 1013  
 Acabamento Brilhante  
 Material Duroplastic  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 54,90 mm  
 Largura 55,70 mm  
 Profundidade 22 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Sim

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20  
 Resistência ao impactos IK IK02

**Texto**

Impressão Sem gravação  
 Modo de instalação Fixação com grampos  
 Etiqueta Com porta-etiqueta  
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos  
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal  
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes  
Para comutador/interruptor intermédio

**Adequado para**

S.x/B.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim  
 REACh - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim