



FZ011N

Dveře levé pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44/54

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	769 mm
Šířka	248 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	Bez zámků

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	5

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

