




L2212

VK-flex 10 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	10 mm
Lengte	250 mm
Sleufbreedte	8 mm
Sleufbreedte	4,50 mm

Uitrusting

Afdekking in leveringsomvang	Nee
------------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Functionies

Is zelfdovend	Ja
---------------	----

Normen

Brandbaarheidsklasse volgens UL94	V0
-----------------------------------	----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Architectuur

Flexibel	Ja
----------	----

Configuratie

Zijwand	Sleuf
---------	-------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Zelfklevend
---------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

