



13383502

Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 1 |
| Numero di moduli | 1 |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Grigio |
| Codice RAL | 7035 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza | 83 mm |
| Larghezza | 83 mm |
| Profondità | 23 mm |
| Numero di unità orizzontali | 1 |
| Numero di unità verticali | 1 |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

Testo

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite |
| Illuminazione | Per illuminazione e commutazione di controllo |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |