



13383502

Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 1 |

##### Materijali

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Siva          |
| RAL kod         | 7035          |
| Obrada površine | Mat           |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

##### Dimenzije

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Visina                     | 83 mm |
| Širina                     | 83 mm |
| Dubina                     | 23 mm |
| Broj jedinica horizontalno | 1     |
| Broj jedinica vertikalno   | 1     |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -15 - 30 °C |
|-------------------|-------------|

##### Tekst

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Način instalacije | Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima |
|-------------------|---------------------------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |