



HNG75125

tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 75x125mm, PC-ABS, jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	75 mm
Szerokość	125 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość gniazda/slotu	7,50 mm

Sprzęt

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

Materiały

Materiał	PC/ABS
----------	--------

Funkcje

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

Normy

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Architektura

Elastyczny	Nie
------------	-----

Konfiguracja

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak