




FZ015F

Porte, univers FW, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP30 950x800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	919 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----