



WNA001B

IP55

## ΚΟΥΒΥΚΟ A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Με στήριξη με νύχι Όχι

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 41,70 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 2-κατευθύνσεων