



REQ016X



### Platine de rue audio 16/2 boutons d'appel acier inoxydable one

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	16
----------------------------	----

##### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

##### Dimensions

Dimensions	332 x 225.50 mm
Hauteur	332 mm
Largeur	225.50 mm
Profondeur	25 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

##### Fonctions

Type d'interphone	Audio
-------------------	-------

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Textes

Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----