



VANR1200

caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB R

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

Dimensiones

Profundidad del montaje	90 mm
Diámetro incorporado	306 mm
Diámetro externo	325 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R12
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	No
Adecuado para limpieza con agua	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Aluminio
----------	----------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	10 kN
Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN

Funciones

Adecuado para conductos bajo suelo	No
------------------------------------	----

Perfil

Perfil	Redondo
--------	---------

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	12

Equipo

Número de dispositivos integrados	12
Número de cajas de salida	3

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Ilustraciones e imágenes

