



VANR1201

supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

Technické vlastnosti

Architektura

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| S ochranným rámem na koberce | Ano |
| S prostorem pro koberec      | Ne  |

Rozměry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vestavěná hloubka | 90 mm  |
| Vestavěný průměr  | 306 mm |
| Vnější průměr     | 325 mm |

Konfigurace

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Instalační velikost (podlahová instalace) | R12 |
|-------------------------------------------|-----|

Instalace, montáž

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ne  |
| Vhodné pro montáž do betonu             | Ano |
| Vhodné pro venkovní použití             | Ne  |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ne  |
| Vhodné pro mokré čištění                | Ano |

Instrukce

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Mokré |
|---------------|-------|

Materiál

|          |        |
|----------|--------|
| Materiál | Hliník |
|----------|--------|

Podmínky použití

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 10 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 3 kN  |

Funkce

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vhodné pro podlahový žlab | Ne |
|---------------------------|----|

Tvar

|      |        |
|------|--------|
| Tvar | Kulatý |
|------|--------|

Texty

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Vývod kabelů | S kabelovým vývodem v krytu |
|--------------|-----------------------------|

Materiál

|       |        |
|-------|--------|
| Barva | Hliník |
|-------|--------|

Připojení

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet vstupů potrubí | 3  |
| Počet zásuvek SCHUKO | 12 |

Vybavení

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Počet vestavěných zařízení | 12 |
| Počet zásuvkových boxů     | 3  |

Bezpečnost

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stupeň krytí IP                    | IP20 |
| Mechanická odolnost IK             | IK10 |
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP66 |