



30423512

2-polige schak. berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met N-klem

Met steekklemmen