




47508903

Розетка з з/к з полем д/надпису, зелена, 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Зелений

Код RAL 6029

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Так

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	З полем для надпису

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так